



MICRO-ONDAS PMO28E




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Micro-ondas Philco 25L Limpa Fácil PMO28E 1100W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

25L de capacidade	Classificação energética A	1100W de potência
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade de 25L	Ideal para qualquer ambiente	
Maior economia	Classificação energética A	
Melhor desempenho	Potência de 1100W	
Função tira odor	Retira o cheiro dos alimentos, mantendo a higiene durante um preparo e outro	
Função manter aquecido	Mantém alimentos na temperatura ideal para consumo	
Descongela fácil	Ideal para carnes, que levam maior tempo para serem descongeladas	
Pintura Limpa Fácil	Praticidade na hora da limpeza	
6 receitas pré-programadas	Brigadeiro, pipoca, lasanha, pizza, bolo de caneca e menu fit	
Facilidade em um único clique	Função +30 segundos	
Função Timer	Desligamento automático	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade 25L
- Prato com diâmetro de 285mm
- Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido
- Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso
- Função Potência
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Função Tira odor
- 1100W de potência
- Disponível em 127V e 220V
- Classe "A" em eficiência energética
- Garantia de 01 ano

LEGENDA TÉCNICA:

- Função Display: Permite apagar o display do produto;
- Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento;
- Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período;
- Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará;
- Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado.
- Menu FIT: É possível cozinhar batata, sopa e legumes ao utilizar esta função.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Prato e suporte giratório, Manual de instruções, certificado de garantia.
Cor produto	Espelhado / Branco
Material / composição	Metal, Plástico e Vidro
Capacidade total e útil	Total: 25L Útil: 12L
Tamanho do cordão	1m
Tomada (A)	127V: 12A 220V: 10A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

Garantia:			Número de Desenho:					6085-00-00						
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais						
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/h)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento					
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não se aplica					
								ICMS (%)	Alíquota Estadual					
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário				
127	1000	0,01	096051200	096051200 OUT	096051200 OSLD	7899963913808								
220	1000	0,02	096052200	096052200 OUT	096052200 OSLD	7899963913815				xxx				
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF					
MODELO 127V														
Aparelho		11,43	288	476	386		1		MICRO-ONDAS PMO28E 127V/220V					
Aparelho aberto		11,43	288	476	709		1							
Cx. unitária		12,00	336	415,1	538		1	6						
Cx. máster		-	-	-	-		-	-						
MODELO 220V														
Aparelho		11,22	288	476	386		1							
Aparelho aberto		11,22	288	476	709		1							
Cx. unitária		11,79	336	415,1	538		1	6						
Cx. máster		-	-	-	-		-	-						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		FORNOS DE MICRO-ONDAS	
Fabricante	Philco	Marca	Philco
Modelo / Tensão	PMO28E / 127V		
Mais eficiente 			
Menos eficiente			
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)	55,2		
MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)	0,01		
Volume Total (litros)	25		
Volume Útil (litros)	12		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.			
		REGISTRO INMETRO - 010968/2023	

Energia (Elétrica)		FORNOS DE MICRO-ONDAS	
Fabricante	Philco	Marca	Philco
Modelo / Tensão	PMO28E / 220V		
Mais eficiente 			
Menos eficiente			
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)	54,8		
MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)	0,02		
Volume Total (litros)	25		
Volume Útil (litros)	12		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.			
		REGISTRO INMETRO - 010969/2023	

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	20/09/2023	Elaboração inicial (Inserido peso e medida-01/11/2023)